

Hoja de datos del producto

Características

QOU290

Mini circuit breaker, QOU, 90A, 2 pole, 120/240 VAC, 10kA



Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	Serie QSE
Tipo de interruptor de circuito	Standard ((*))
Aplicación	HACR rated ((*))

Complementario

[In] Corriente Nominal	90 A
Conexión eléctrica	Con ranuras box lugs ((*)), de lado Con ranuras box lugs ((*)), bloqueado en polo neutro
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 120 V CA 60 V CC
Tipo de montaje	Unit mount ((*))
Calibre AWG	AWG 12...AWG 2/0 aluminio / cobre
Altura	113,03 mm
Ancho	38,10 mm
Profundidad	74,93 mm
Par de apriete	5,08 N.m (AWG 12...AWG 2/0)

Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]IEC
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,334 cm
Paquete 1 Ancho	8,89 cm
Paquete 1 Longitud	12,7 cm
Paquete 1 Peso	426,377 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos