

Hoja de datos del producto

Características

QOU320

Mini circuit breaker, QOU, 20A, 3 pole,
240VAC, 10kA



Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	Serie QSE
Tipo de interruptor de circuito	Standard ((*))
Aplicación	HACR rated ((*))

Complementario

[In] Corriente Nominal	20 A
Conexión eléctrica	Con ranuras box lugs ((*)), de lado Con ranuras box lugs ((*)), bloqueado en polo neutro
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 240 V CA 120 V CA 48 V CC
Tipo de montaje	Unit mount ((*))
Calibre AWG	AWG 14...AWG 2 aluminio / cobre
Altura	102,87 mm
Ancho	57,15 mm
Profundidad	74,93 mm
Par de apriete	5,08 N.m (AWG 14...AWG 2)

Entorno

Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]Registrado por UL[RETURN]IEC
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,89 cm
Paquete 1 Ancho	9,652 cm
Paquete 1 Longitud	12,446 cm
Paquete 1 Peso	499,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	840
Paquete 2 Altura	101,6 cm
Paquete 2 Ancho	101,6 cm
Paquete 2 Longitud	121,92 cm
Paquete 2 Peso	430,912 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos