

Hoja de datos del producto QOU340

Características

Mini circuit breaker, QOU, 40A, 3 pole,
240VAC, 10kA



Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	Serie QSE
Tipo de interruptor de circuito	Standard (**)
Aplicación	HACR rated (**)

Complementario

[In] Corriente Nominal	40 A
Conexión eléctrica	Con ranuras box lugs (**), de lado Con ranuras box lugs (**), bloqueado en polo neutro
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 240 V CA 120 V CA 48 V CC
Tipo de montaje	Unit mount (**)
Calibre AWG	AWG 14...AWG 2 aluminio / cobre
Altura	102,87 mm
Ancho	57,15 mm
Profundidad	74,93 mm
Par de apriete	5,08 N.m (AWG 14...AWG 2)

Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]IEC
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,89 cm
Paquete 1 Ancho	6,604 cm
Paquete 1 Longitud	11,938 cm
Paquete 1 Peso	512,559 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	9,652 cm
Paquete 2 Ancho	34,798 cm
Paquete 2 Longitud	50,8 cm
Paquete 2 Peso	10,315 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	840
Paquete 3 Altura	101,6 cm
Paquete 3 Ancho	101,6 cm

Paquete 3 Longitud	121,92 cm
Paquete 3 Peso	433,634 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos