

# Hoja de datos del producto

## Características

# QOU360

Mini circuit breaker, QOU, 60A, 3 pole,  
240VAC, 10kA



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	Serie QSE
Tipo de interruptor de circuito	Standard (**)
Aplicación	HACR rated (**)

### Complementario

[In] Corriente Nominal	60 A
Conexión eléctrica	Con ranuras box lugs (**), de lado Con ranuras box lugs (**), bloqueado en polo neutro
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 240 V CA 120 V CA 48 V CC
Tipo de montaje	Unit mount (**)
Calibre AWG	AWG 14...AWG 2 aluminio / cobre
Altura	102,87 mm
Ancho	57,15 mm
Profundidad	74,93 mm
Par de apriete	5,08 N.m (AWG 14...AWG 2)

### Entorno

Certificaciones de Producto	IEC[RETURN]CSA[RETURN]Registrado por UL
-----------------------------	---

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,144 cm
Paquete 1 Ancho	11,938 cm
Paquete 1 Longitud	6,604 cm
Paquete 1 Peso	521,631 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	8,89 cm
Paquete 2 Ancho	34,29 cm
Paquete 2 Longitud	51,816 cm
Paquete 2 Peso	10,523 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos