

# Hoja de datos del producto SDSA1175

## Características

Surge protection device, Surgelogic, 36kA, 120/240 VAC, 1 phase, 3 wire, 25kA SCCR, NEMA 4X



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Gama de producto	Surgelogic

### Complementario

Tensión asignada de empleo	120/240 V CA
[Uc] tensión máxima de funcionamiento continuo	150 V
Protección contra cortocircuitos	25 kA
Corriente de sobretensión	36 kA por fase
Corriente de descarga nominal	10 kA
Número de Fases de La Red	1 fase
Configuración de Cableado	3-hilos
Señalizaciones frontales	LED de estado verde para funcionamiento normal
Longitud de cable	609,60 mm
Altura	57,15 mm
Ancho	57,15 mm
Profundidad	68,58 mm

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	65 °C
Grado de protección NEMA	NEMA 4X
Material envolvente	Negro plástico
Normas	UL 1449:ed. 4: tipo I NEC 285 CSA C22.2 No 8

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,604 cm
Paquete 1 Ancho	6,858 cm
Paquete 1 Longitud	17,272 cm
Paquete 1 Peso	317,515 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	18,796 cm
Paquete 2 Ancho	27,432 cm
Paquete 2 Longitud	33,274 cm
Paquete 2 Peso	6,559 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>