



Principal

Gama de producto	PIX
Categoría de caja	Caja de conexiones grande

Complementario

Entrada de Cable	12 ojales
Altura interna	240 mm
Anchura interna	190 mm
Profundidad interna	90 mm
Material del Envoltente	Termoplástico
Fijación de cubierta	Tornillo metálico
Código de Color	RAL 7035
Color	Gris
Tipo de Tapa Frontal	Pleno
Montaje de Armario	Empotrar/Sobreponer

Entorno

Grado de Protección IP	IP55
Protección IK (Tabular)	IK08
Resistencia al fuego	650 °C prueba de cable luminoso
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...60 °C
Estándares	-
Certificaciones de Producto	IMQ

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,7 cm
Paquete 1 Ancho	20,6 cm
Paquete 1 Longitud	26,2 cm
Paquete 1 Peso	600,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	51 cm
Paquete 2 Ancho	42,5 cm
Paquete 2 Longitud	59 cm
Paquete 2 Peso	12 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	80

Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	60 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas