



Principal

Gama de producto	Solución de E / S distribuida de Modicon STB
Tipo de Producto o Componente	HART interface kit ((*))
Composición del kit	Conector de abrazadera de resorte de terminales STBXTS215018 STBAHI8321 module ((*)) Base STBXBA3000

Complementario

Número de canales	4
Función disponible	Intercambio en caliente Virtual placeholder ((*)) Mapeo de E / S
Características de programación	Coma flotante
[Us] Tensión de alimentación	24 V
Rango de tensiones	19.2...30 V
Tipo de red	CC
Tipo de protección	Protección de polaridad inversa
Consumo de corriente	400 mA a 5.25 V CC para bus lógico
Aislamiento entre canales	> 30 Vdc ((*))
Tipo de filtro	Passive ((*)) 3 dB 25 Hz
LED de estado	Estado de módulo (RDY): 1 LED (verde) Error de módulo (ERR): 1 LED (rojo) Channel status (CH1 to CH4) ((*)): 4 LEDs (Verde/rojo)
Alto	27,8 mm
Profundidad	75,5 mm
Ancho	128,3 mm
Peso del producto	0,11 kg

Entorno



Certificaciones de Producto	UL[RETURN]FM clase 1 división 2[RETURN]CSA
Marcado	CE
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,600 cm
Paquete 1 Ancho	8,100 cm
Paquete 1 Longitud	13,200 cm
Paquete 1 Peso	167,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02

Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,346 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------