

Hoja de datos del producto

Características

TSXCANCADD1

CANopen cordset - molded female SUB-D9 connectors - standard - IP20 - 1 m



Principal

Gama de producto	CANopen
Tipo de bus	CANopen
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de conexión
Tipo de accesorio/ componente	Cable de conexión
Destino de accesorio/ componente	CANopen bus
Longitud de cable	1 m

Complementario

Conexión eléctrica	2 conectores hembra SUB-D 9 pin(es)
Marcado	CE
Peso del producto	0,143 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	15,000 cm
Paquete 1 Longitud	20,000 cm
Paquete 1 Peso	147,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí