

Hoja de datos del producto

Características

TVS2HWA80X

Surge protection device, Surgelogic, HWA, 80kA, 208Y/120VAC, 3 phase, 4 wire, NEMA 4X



Principal

Tipo de Producto o Componente	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Gama de producto	Surgelogic
Nombre Corto del Dispositivo	HWA

Complementario

Tensión asignada de empleo	208/240 V CA
[Uc] tensión máxima de funcionamiento continuo	150 V
Protección contra cortocircuitos	200 kA
Corriente de sobretensión	80 kA por fase
Corriente de descarga nominal	20 kA
Número de Fases de La Red	3 fases
Configuración de Cableado	4 hilos
Señalizaciones frontales	LED verde para funcionamiento normal Alarma
Longitud de cable	853,44 mm
Altura	238,76 mm
Ancho	121,92 mm
Profundidad	78,74 mm

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	65 °C
Grado de protección NEMA	NEMA 4X
Normas	UL 1449:ed. 4: tipo II UL 1283 NEC 285 CSA C22.2 No 8 UL 96A:ed. 12

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,462 cm
Paquete 1 Ancho	18,796 cm
Paquete 1 Longitud	27,94 cm
Paquete 1 Peso	2,268 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí