

Hoja de datos del producto

Características

TVS4HWA50X

Surge protection device, Surgelogic, HWA, 50kA, 480Y/277VAC, 3 phase, 4 wire, NEMA 4X



Principal

Product	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Range	Surgelogic
Device Short Name	HWA

Complementario

Voltage Rating	480Y/277 V CA
MCOV	320 V
SCCR	200 kA
Surge Current	50 kA por fase
Nominal Discharge Current	20 kA
Number of Phases	3 fases
Wiring Configuration	4 hilos
Connection	Cable fase y neutral AWG 10 cobre Cable toma a tierra AWG 10 cobre Cable tierra AWG 22 cobre
Local Signalling	LED de estado verde por fase para funcionamiento normal LED de estado Rojo por fase para FAULT Alarma para FAULT
Longitud de cable	853,44 mm
Mounting Location	Parte inferior del recinto
Device Mounting	Superficie Empotrado kit de fijación
Height	122 mm
Width	219 mm
Depth	79 mm

Entorno

Ambient Operating	65 °C
Enclosure Rating	NEMA 4X
Enclosure Material	Negro plástico
Standards	UL 1449:ed. 4 UL 1283:ed. 5 CSA C22.2 No 8:1986

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,7 cm
Paquete 1 Ancho	18,542 cm
Paquete 1 Longitud	27,94 cm
Paquete 1 Peso	2,268 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí