



Principal

Product	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Range	Surgelogic
Device Short Name	IMA

Complementario

Voltage Rating	480Y/277 V CA
MCOV	320 V
SCCR	200 kA
Surge Current	120 kA por fase
Nominal Discharge Current	20 kA
Number of Phases	3 fases
Wiring Configuration	4 hilos
Connection	Terminales AWG 12 ... AWG 2 aluminio / cobre 4 N.m
Provided Equipment	Alarm habilitar / deshabilitar interruptor Diagnostic display Backplane Cables
Height	155,7 mm
Width	250,4 mm
Depth	92,7 mm

Entorno

Enclosure Rating	NEMA 2
Standards	UL 1449:ed. 4 CSA C22.2 No 8:1986 UL 96A:ed. 12 UL 1283 IEC 61643-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,558 cm
Paquete 1 Ancho	23,622 cm
Paquete 1 Longitud	31,242 cm
Paquete 1 Peso	3,81 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------