

Hoja de datos del producto

Características

TVS4IMA240

OEM assembler kit, SurgeLogic, 240kA,
480Y/277VAC, 3 phase, 4 wire, SPD type 2



Principal

Product	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Range	SurgeLogic
Device Short Name	IMA

Complementario

Voltage Rating	277/460 V CA
MCOV	320 V
SCCR	200 kA
Surge Current	240 kA por fase
Nominal Discharge Current	20 kA
Number of Phases	3 fases
Wiring Configuration	4 hilos
Connection	Terminales AWG 12 ... AWG 2 aluminio / cobre 4 N.m
Provided Equipment	Alarm habilitar / deshabilitar interruptor Diagnostic display Backplane Cables
Height	155,7 mm
Width	250,4 mm
Depth	92,7 mm

Entorno

Enclosure Rating	NEMA 2
Standards	UL 1449:ed. 4 CSA C22.2 No 8:1986 UL 96A:ed. 12 UL 1283 IEC 61643-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,78 cm
Paquete 1 Ancho	22,86 cm
Paquete 1 Longitud	30,48 cm
Paquete 1 Peso	3,901 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí