

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Filtro entrada EMC
Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 110 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 132 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 55 kW, 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 110 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 132 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 55 kW, 200...240 V
Aplicación específica de producto	Filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI)
[In] Corriente Nominal	240 A
Número de Fases de La Red	Trifásica

Complementario

Conexión eléctrica	Barra de cobre M10
Longitud cable de motor	150 M cable apantallado 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoría C2, 380...480 V 300 M cable apantallado 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoría C3, 380...480 V 150 M cable apantallado 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoría C2, 200...240 V 300 M cable apantallado 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoría C3, 200...240 V 50 m cable apantallado 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoría C1, 200...240 V
Maximum earth leakage current	27,8 MA a 400 V 50 Hz TN 27,8 mA a 400 V 50 Hz TT
Power supply voltage	380...480 V 200...240 V
Tolerancia	10 %
Resistencia mecánica	Impactos clase 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 Vibraciones clase 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
Ancho	260 mm
Alto	520 mm
Profundidad	117 mm
Peso del producto	15 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP00
Humedad relativa	5...95 % sin condensación conforme a IEC 61800-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C (sin disminución de corriente) 50...60 °C (con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Normas	IEC 61800-3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,500 cm
Paquete 1 Ancho	33,000 cm
Paquete 1 Longitud	56,000 cm
Paquete 1 Peso	13,642 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	95,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	117,636 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Regulación REACH	Declaración De REACH
REACH libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------