



Principal

Gama de producto	Altivar
Compatibilidad de gama	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71
Compatibilidad del producto	ATV61HC11N4 ATV61HD90N4 ATV61QC11N4 ATV71HD90N4 ATV71QD90N4
Valor óhmico	2,75 Ohm

Complementario

Potencia media disponible	25 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	M10 cable pelado para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante relé de sobrecarga térmica
Ancho	890 mm
Alto	690 mm
Profundidad	540 mm
Peso del producto	80 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP23
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	81,0 cm
Package 1 Width	58,0 cm
Package 1 Length	92,0 cm
Package 1 Weight	102,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	112,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	113,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------