



### Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV341 Altivar Process ATV900
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	8 Ohm
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

### Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 55 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 55 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 45 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 45 kW 500...690 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 55 kW 500...690 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 60 hp 600 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 75 hp 600 V ciclo medio
Ciclo de funcionamiento	Ciclo medio (carga normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga pesada) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Potencia media disponible	3,8 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: <= 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 12 para interruptor control temperat M8 cable pelado para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C
Ancho	540 mm
Altura	485 mm
Profundidad	650 mm
Peso del producto	25,5 kg

### Entorno

Grado de Protección IP	IP23
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	58,000 cm
Paquete 1 Ancho	58,000 cm
Paquete 1 Longitud	69,500 cm
Paquete 1 Peso	24,500 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------