



Principal

Compatibilidad de rango	Proceso Altivar ATV600 Altivar Proceso ATV900
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	5 Ohm
Tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 75 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 90 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 75 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 90 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 18,5 kW 200...240 V ciclo severo Variador de velocidad ATV340 55 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 75 kW 380...480 V ciclo medio
Braking cycle	Ciclo severo (tarea pesada) <4 s frenos con 1 torque de freno para a 120 s ciclo Ciclo medio (deber normal) <4 s frenos con 135 % torque de freno para a 40 s ciclo Ciclo medio (tarea pesada) <4 s frenos con 165 % torque de freno para a 40 s ciclo Ciclo severo (tarea pesada) <6 s frenos con 165 % torque de freno para a 120 s ciclo
Potencia media disponible	6,9 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Terminal, conexión capacidad: <= 2.5 mm ² / AWG 12 para intrrptor control temperat M10 cable pelado para unidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 120 ° C
Ancho	540 mm
Altura	485 mm
Profundidad	650 mm
Peso neto	30,5 kg

Entorno

Grado protección IP	333
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	29,7 kg
Paquete 1 Altura	58,0 cm
Paquete 1 ancho	58,0 cm
Paquete 1 Largo	69,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06

Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	38,2 kg
Paquete 2 Altura	75,0 cm
Paquete 2 Ancho	60,0 cm
Paquete 2 Largo	80,0 cm

Oferta Sostenibilidad

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------