

### Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV341 Altivar Process ATV900
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	5 Ohm
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

### Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 75 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 90 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 75 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 90 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 18,5 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 55 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 75 kW 380...480 V ciclo medio
Ciclo de funcionamiento	Ciclo pesado (carga pesada) <4 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo medio (carga normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga pesada) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Potencia media disponible	6,9 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: ≤ 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 12 para interruptor control M10 cable pelado para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C
Ancho	540 mm
Alto	485 mm
Profundidad	650 mm
Peso del producto	30,5 kg

### Entorno

Grado de Protección IP	IP23
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	58,0 cm
Paquete 1 Ancho	58,0 cm
Paquete 1 Longitud	69,5 cm
Paquete 1 Peso	29,7 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Regulación REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Regulación de RoHS de China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Recuperación	No

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------