

Principal

| | |
|---------------------------------|--|
| Compatibilidad de Gama | Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV341 |
| Tipo de Producto o Componente | Resistor de frenado |
| Valor óhmico | 8 Ohm |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 24 V CC 250 V CA |

Complementario

| | |
|-----------------------------|---|
| Compatibilidad del producto | Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 55 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 15 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 55 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 45 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 75 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 90 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 100 hp 600 V ciclo pesado |
| Ciclo de funcionamiento | Ciclo pesado (carga pesada) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle |
| Potencia media disponible | 25 kW a 50 °C |
| Conexión eléctrica | Término, conexión capacidad: ≤ 2,5 mm ² / AWG 12 para intrrptor control temperat M12 cable pelado para variador de velocidad |
| Tipo de protección | Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C |
| Ancho | 540 mm |
| Alto | 1035 mm |
| Profundidad | 1060 mm |
| Peso del producto | 87,5 kg |

Entorno

| | |
|--|-------------|
| Grado de Protección IP | IP23 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0...50 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 136,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 71,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 111,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 116,0 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|