



Principal

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gama de producto | Altivar |
| Compatibilidad de Gama | Altivar 71Q Altivar 71 |
| Compatibilidad del producto | ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 |
| Valor óhmico | 2,1 Ohm |

Complementario

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Potencia media disponible | 75 kW a 50 °C |
| Conexión eléctrica | M10 cable pelado |
| Tipo de protección | Protección térmica mediante relé de sobrecarga térmica |
| Ancho | 1140 mm |
| Altura | 1150 mm |
| Profundidad | 820 mm |
| Peso del producto | 181 kg |

Entorno

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| Grado de protección IP | IP23 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25...65 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0...50 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 118,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 86,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 124,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 178,0 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
| Número de unidades en el paquete 2 | 1 |
| Paquete 2 Altura | 139,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 96,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 128,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 190,0 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Si |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Si |
| Sin mercurio | Si |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Si |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|