



Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	VZN
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto auxiliar
Nivel de rendimiento	De serie
Tipo y composición de contactos	1 NC
Funcionamiento del contacto	Rupt. prem.
Compatibilidad del producto	VN12 VN20
Ubicación de Montaje	Izquierda Derecha

Complementario

Rango de compatibilidad	TeSys (TeSys VARIO) VCFN interruptor seccionador
Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
[Ith] Intensidad térmica convencional	6 A
Corriente térmica nominal	4 A
Endurancia mecánica	50000 Ciclos
Endurancia eléctrica	30000 Ciclos DC-11 50000 Ciclos AC-21
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo 2 cable 0,75...1,5 mm ² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable Conexión tornillo de estribo 2 cable 1...2,5 mm ² - rigidez de cable: sólido
Par de apriete	0,7 N.m - on conexión tornillo de estribo
Altura	45,5 mm
Ancho	12 mm
Profundidad	39 mm
Peso del producto	0,02 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-5
Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]GL[RETURN]JUL
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	9,6 cm
Paquete 1 Peso	20,0 g

Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,12 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------