

# Hoja de datos del producto XVUC29

## Características

Illuminated LED unit for modular tower lights, Harmony XVU, multi color, 60mm, steady blinking flashing rotating, IP65, 24V AC DC



### Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de Producto o Componente	Modular tower light (**)
Tipo unidad banco indicador	Unidad LED
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVU
Fuente de luz	LED, multicolor
Color fuente de luz	Verde Amarillo Blanco Azul Ámbar Rojo
Aplicación del Dispositivo	Automotive (**) Packaging machine (**) Machine tools (**)

### Complementario

Tipo señalización	Fijo Rotating (**) Parpadeo Blinking (**)
Estilo de conjunto	Hasta 4 unidades con zumbador Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Material	PC (policarbonato) V-2 conforme a UL 94 PC (policarbonato) V-0 conforme a UL 94
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V c.a./c.c.
Potencia máxima disipada en W	1,5 W
Consumo de corriente	<= 70mA
Frecuencia de parpadeo	1 Hz blinking (**) 0,23 Hz lento parpadeo 7,26 Hz fast (**) parpadeo 2,33 Hz lento rotating (**) 3,3 Hz fast (**) rotating (**)
Tipo de señalización	Fijo/parpadeante/intermitente/rotativo
Longitud	50 mm
Peso del producto	0,064 kg

### Entorno

Certificaciones de Producto	CE[RETURN]CSA[RETURN]UL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Resistencia a las vibraciones	2 gn

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,1 cm
Paquete 1 Longitud	13,3 cm
Paquete 1 Peso	170,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,33 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	42 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>