

Hoja de datos del producto

Características

XVUC45

Modular tower light, Harmony XVU, illuminated LED units, orange, 60mm, blinking, IP65, 24V AC DC



Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de Producto o Componente	Modular tower light ((*))
Tipo unidad banco indicador	Unidad LED
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVU
Fuente de luz	LED, Ambar
Aplicación del Dispositivo	Automotive ((*)) Machine tools ((*)) Packaging machine ((*))

Complementario

Tipo señalización	Blinking ((*))
Estilo de conjunto	Hasta 4 unidades con zumbador Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Material	PC (polycarbonato) V-2 conforme a UL 94 PC (polycarbonato) V-0 conforme a UL 94
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V c.a./c.c.
Potencia máxima disipada en W	0,9 W
Tipo de señalización	Blinking
Longitud	50 mm
Peso del producto	0,064 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	UL[RETURN]CE[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Resistencia a las vibraciones	2 gn

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,2 cm
Paquete 1 Longitud	13,1 cm
Paquete 1 Peso	144,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,079 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06

Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	39,4 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil