Hoja de datos del producto ZARC12 Características EXI HOIST

EXLHOIST CONECTOR HEMBRA CAB 3M RECEP

Principal

Gama de producto	Harmony eXLhoist
Tipo de accesorio/ componente	Conector precableado
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión

Complementario

Compatibilidad del producto	Estación de control ZARB	
Número de pin	62	
Número total de hilos	48	
Composición del cable	8 x 2,8 mm² + 40 x 1,5 mm²	
Longitud de cable	3 m	
Material	PE (polietileno)	
Peso del producto	3,6 kg	

Entorno

Zittorrio	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-2570 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4060 °C
Grado de Protección IP	IP65
Grado de protección NEMA	NEMA 4

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	29,000 cm
Paquete 1 Longitud	39,000 cm
Paquete 1 Peso	3,030 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,418 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	₽ Sí
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses