

# Hoja de datos del producto ZBY2464

## Características

Porta-etiqueta 30 x 40 mm para etiqueta 8 x 27 mm con marcaje auto-manual



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Titular de la leyenda
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de marcado

### Complementario

Material	Plástico
Compos. dispos	Etiqueta marcada Titular de la leyenda
Destino de accesorio/componente	Unidad de mando o señalización 22 mm Ø Para cabeza estándar
Compatibilidad de Gama	Harmony XB4 Harmony XB5
Tamaño de soporte de leyenda	30 x 40 mm
Marcado	Blanco AUTO-MANUAL sobre 1 later. negro, 1 lateral rojo fondo
Idioma de usuario	Español
Peso del producto	0,002 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,3 cm
Paquete 1 Ancho	3,0 cm
Paquete 1 Longitud	4,0 cm
Paquete 1 Peso	2,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	1,5 cm
Paquete 2 Ancho	4,5 cm
Paquete 2 Longitud	6,5 cm
Paquete 2 Peso	20,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	600
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	15,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	1,2 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------