



Principal

Gama de producto	OsiSense XC
Nombre de serie	Formato especial
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZC2J
Compatibilidad del producto	XC2J
Cabezal asociado	ZC2JE09
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Brazo en horquilla de posición mantenida con rodillos quedarse quieto termoplástico (1 pistas)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por leva específica
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente	-25...70 °C para entorno estándar -40...70 °C para baja temperatura
Temperatura ambiente	-40...70 °C entorno estándar -40...70 °C baja temperatura
Características ambientales	Baja temperatura Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,100 cm
Paquete 1 Ancho	8,400 cm
Paquete 1 Longitud	8,800 cm
Paquete 1 Peso	54,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	65
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,672 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
