

Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKD
Tipo de cabezal	Cabeza multidireccional
Compatibilidad del producto	XCKL XCKM XCKS

Cuerpo asociado	ZCKLD39H8 ZCKL6 ZCKLD32 ZCKS7H29 ZCKM7H29 ZCKL5H8 ZCKM7H7 ZCKMD32 ZCKLD40 ZCKS9 ZCKM6 ZCKMD31H7 ZCKM5H29 ZCKSD35H29 ZCKL7 ZCKMD39H7 ZCKMD40 ZCKS1H29 ZCKM2 ZCKLD37H8 ZCKS6 ZCKS6H29 ZCKMD37H29 ZCKM8 ZCKMD35H29 ZCKS5 ZCKM8H29 ZCKM1H7 ZCKS8H29 ZCKL8H8 ZCKSD37H29 ZCKS2 ZCKS5H29 ZCKS1 ZCKM9 ZCKM6H7 ZCKL6H8 ZCKS9H29 ZCKSD39 ZCKM9H30 ZCKMD31H29 ZCKL1H8 ZCKS8 ZCKMD36 ZCKMD39H29 ZCKMD37H7 ZCKMD38 ZCKSD31H29 ZCKM6H29 ZCKLD31H8 ZCKLD35H8 ZCKSD39H29 ZCKLD38 ZCKL8 ZCKM7 ZCKM10 ZCKS7 ZCKS2H29 ZCKMD35H7 ZCKL9 ZCKSD31 ZCKM5H7 ZCKM8H7 ZCKL2 ZCKSD37 ZCKM1H29 ZCKLD36 ZCKL7H8 ZCKSD35
Movimiento cabezal funcionam.	Multidireccional
Tipo de operario	Alambre presión retorno de resorte Metal
Tipo de aproximación	Enfoque multidireccional

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin
Material del cabezal	Metal


Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,800 cm
Paquete 1 Ancho	16,500 cm
Paquete 1 Longitud	3,600 cm
Paquete 1 Peso	34,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	875,000 g

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	469628c7-d0f4-4b73-8014-6c457970238f
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Información de exención de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------