



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKD
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKM XCKL
Cuerpo asociado	ZCKMD36 ZCKMD31H7 ZCKL5H8 ZCKLD36 ZCKMD39H29 ZCKLD31H8 ZCKLD35H8 ZCKM6H7 ZCKL7 ZCKM8H29 ZCKM7H29 ZCKLD39H8 ZCKMD38 ZCKMD35H7 ZCKLD38 ZCKM2 ZCKL1H8 ZCKLD40 ZCKMD39H7 ZCKMD31H29 ZCKM5H7 ZCKL6H8 ZCKMD32 ZCKM7H7 ZCKM10 ZCKMD37H29 ZCKM7 ZCKM1H29 ZCKL2 ZCKLD37H8 ZCKM6H29 ZCKM9 ZCKM1H7 ZCKM8 ZCKL6 ZCKM6 ZCKM9H30 ZCKM5H29 ZCKL9 ZCKL8H8 ZCKLD32 ZCKL7H8 ZCKMD37H7 ZCKMD35H29 ZCKMD40 ZCKL8 ZCKM8H7
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio Lineal
Tipo de operario	Pintón de palanca de rodillos retorno de resorte termoplástico
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 1 dirección

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con
Material del cabezal	Plástico





Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	6,300 cm
Paquete 1 Longitud	7,500 cm
Paquete 1 Peso	85,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,660 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	896
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	92,148 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------