



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKD
Tipo de cabezal	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKS
Cuerpo asociado	ZCKSD39H29 ZCKS2 ZCKS7 ZCKSD31H29 ZCKSD39 ZCKS9H29 ZCKS9 ZCKS8H29 ZCKS7H29 ZCKS6 ZCKSD31 ZCKS5 ZCKSD37 ZCKS5H29 ZCKSD37H29 ZCKS1H29 ZCKS1 ZCKSD35 ZCKS6H29 ZCKS2H29 ZCKSD35H29 ZCKS8
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca de varilla retorno de resorte Metal (barra cuadrada 3 mm, L = 125 mm)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin
Material del cabezal	Plástico

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,300 cm
Paquete 1 Ancho	22,000 cm
Paquete 1 Longitud	6,500 cm

Paquete 1 Peso	100,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	994,000 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------