# Hoja de datos del producto ZCKE06 Características CABEZA V

## ZCKE06 CABEZA VARILLA FLEXIBLE

$\mathbf{\nu}$	rı	n	CI	n	9
	11		U	ı	a

ГППСІраї	
Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKE
Tipo de cabezal	Cabeza multidireccional
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cuerpo asociado	ZCKJ5H7 ZCKJD39 ZCKJ2 ZCKJD39H29 ZCKJ5H29 ZCKJ1 ZCKJ11H7 ZCKJ6H29 ZCKJ21 ZCKJD37H29 ZCKJ1H7 ZCKJ5 ZCKJ21H29 ZCKJ9H29 ZCKJ9H7 ZCKJ9H7 ZCKJ9H7 ZCKJB35 ZCKJD37H7 ZCKJD37 ZCKJD37 ZCKJD37 ZCKJD37 ZCKJD37 ZCKJD37 ZCKJD37 ZCKJD37 ZCKJBH7 ZCKJBH11 ZCKJBH29 ZCKJ7 ZCKJD35H29 ZCKJ7 ZCKJD35H29 ZCKJ7 ZCKJD31H29 ZCKJ1H29 ZCKJ7H29 ZCKJ7H29 ZCKJ7H29 ZCKJ7H29 ZCKJ7H29 ZCKJ66
Movimiento cabezal	ZCKJD35H7  Multidireccional
funcionam.	Alambar and Canada and
Tipo de operario	Alambre presión retorno de resorte
Tipo de aproximación	Enfoque multidireccional

#### Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin
Material del cabezal	Metal

#### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-2570 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C
Características ambientales	Entorno estándar

#### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,900 cm
Paquete 1 Ancho	3,900 cm
Paquete 1 Longitud	16,600 cm
Paquete 1 Peso	124,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,571 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Información de exención de RoHS	₫sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

#### Garantía contractual

Carantia contractadi	
Periodo de garantía	18 Meses