



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de producto o componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre corto del dispositivo	ZCKE
Tipo de cabezal	Cabeza multidireccional
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cuerpo asociado	ZCKJ6H29 ZCKJD31H29 ZCKJD39H29 ZCKJ5H7 ZCKJD37H29 ZCKJD31 ZCKJ21 ZCKJ9H29 ZCKJ7 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ1H29 ZCKJ2H7 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ1 ZCKJD39 ZCKJ11H7 ZCKJ2 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35 ZCKJ9H7 ZCKJD37 ZCKJ2H29 ZCKJ6H7 ZCKJ6 ZCKJ9 ZCKJ8H7 ZCKJD31H7 ZCKJD35H7 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ7H7 ZCKJD35H29 ZCKJ1H7 ZCKJD37H7 ZCKJ7H29
Movimiento cabezal funcionam.	Multidireccional Giratorio
Tipo de operario	Varilla de resorte retorno de resorte
Tipo de aproximación	Enfoque multidireccional

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin
Material del cabezal	Metal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,6 cm
Paquete 1 Ancho	3,6 cm
Paquete 1 Longitud	15,6 cm
Paquete 1 Peso	134 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,74 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	49,828 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------