

Principal

| | |
|-------------------------------|---|
| Gama de producto | Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard |
| Nombre de serie | Formato estandar |
| Tipo de Producto o Componente | Cabezal del interruptor limitador |
| Nombre Corto del Dispositivo | ZCKE |
| Tipo de cabezal | Cabeza de pistón |
| Compatibilidad del producto | XCKJ |
| Cuerpo asociado | ZCKJ8 ZCKJ9H29 ZCKJ6H29 ZCKJ41H29 ZCKJD37 ZCKJD39H7 ZCKJ2H7 ZCKJD35H7 ZCKJ41 ZCKJ7H7 ZCKJD35 ZCKJ11H7 ZCKJ1H7 ZCKJ1H29 ZCKJ5H7 ZCKJ5H29 ZCKJ7 ZCKJD31 ZCKJ41H7 ZCKJ5 ZCKJ4H29 ZCKJ6H7 ZCKJD35H29 ZCKJD37H7 ZCKJ8H7 ZCKJ7H29 ZCKJD39H29 ZCKJ4 ZCKJ21H7 ZCKJ11 ZCKJ21H29 ZCKJ6 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJ9 ZCKJ4H7 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2 ZCKJ11H29 ZCKJD37H29 ZCKJ8H29 ZCKJD39 ZCKJ21 ZCKJ1 |
| Movimiento cabezal funcionam. | Lineal |
| Tipo de operario | Émbolo de bomba final retorno de resorte Metal |
| Tipo de aproximación | Enfoque vertical, 1 dirección |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

| | |
|------------------------------|---------------|
| Accionamiento de interruptor | En el extremo |
| Apertura positiva | Con |
| Material del cabezal | Metal |

Entorno

| | |
|--|------------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C |
| Características ambientales | Entorno estándar |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 3,800 cm |
| Paquete 1 Ancho | 6,600 cm |
| Paquete 1 Longitud | 13,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 140,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S01 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 24 |
| Paquete 2 Altura | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 15,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 3,695 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|----------------------------------|--|
| Embalaje sin plástico | No |
| Paquete con tarjeta de reciclaje | No |
| Número SCIP | 5451fb9d-3008-42cd-836f-c522cdd2258a |
| REACH libre de SVHC | Sí |
| Directiva RoHS de la UE | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE |
| Información de exención de RoHS | Sí |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Recuperación | No |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|