_				
Ρ	rı	n	ın	a

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cabezal asociado	ZCKE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca rodillo retorno de resorte termoplástico (-)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con

Entorno

Temperatura ambiente	10120 °C para alta temperatura
Temperatura ambiente	10120 °C alta temperatura
Características ambientales	Alta temperatura

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	1,700 cm
Paquete 1 Longitud	4,500 cm
Paquete 1 Peso	10,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,007 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	4e3ac372-f56f-42ac-993a-f5385282c912
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	₫ Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

|--|