



### Principal

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gama de producto              | Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard |
| Nombre de serie               | Formato estandar                                          |
| Tipo de Producto o Componente | Palanca del interruptor limitador                         |
| Nombre Corto del Dispositivo  | ZCKY                                                      |
| Compatibilidad del producto   | XCKJ                                                      |
| Cabezal asociado              | ZCKE05                                                    |
| Movimiento cabezal funcionam. | Giratorio                                                 |
| Tipo de operario              | Palanca rodillo retorno de resorte termoplástico (-)      |
| Tipo de aproximación          | Enfoque lateral                                           |

### Complementario

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Accionamiento de interruptor | Con leva de 30° |
| Apertura positiva            | Con             |

### Entorno

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente        | 10...120 °C para alta temperatura |
| Temperatura ambiente        | 10...120 °C alta temperatura      |
| Características ambientales | Alta temperatura                  |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 2,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 1,700 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 4,500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 10,000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S01       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 80        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 15,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1,007 kg  |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium                                                      |
| Reglamento REACH                     | Declaración De REACH                                                        |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí                                                                          |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                        |

Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|