



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKL XCKM XCKS
Cabezal asociado	ZCKD05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca rodillo retorno de resorte elastomero (long. var., diám. rodillo 50 mm)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente	-25...70 °C para entorno estándar
Temperatura ambiente	-40...70 °C entorno estándar
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,500 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,000 cm
Paquete 1 Peso	40,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	70
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,992 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
