Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKJ XCKS XCKL XCKM
Cabezal asociado	ZCKD05 ZCKE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca de la barra del resorte retorno de resorte (con barra de metal)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin

Entorno

LINOTHO		
Temperatura ambiente	-2570 °C para entorno estándar -4070 °C para baja temperatura	
Temperatura ambiente	-4070 °C entorno estándar -4070 °C baja temperatura	
Características ambientales	Entorno estándar Baja temperatura	

Unidades de embalaje

PCE
1
2,100 cm
2,200 cm
17,000 cm
23,000 g
S01
60
15,000 cm
15,000 cm
40,000 cm
1,675 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No	
Número SCIP	4e3ac372-f56f-42ac-993a-f5385282c912	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)	
Sin mercurio	Sí	
Información de exención de RoHS	₫Sí	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	
Recuperación	No	
	· · ·	

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------