



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKJ XCKS XCKL XCKM
Cabezal asociado	ZCKD05 ZCKE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca de la barra del resorte retorno de resorte (con barra de metal)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente	-25...70 °C para entorno estándar -40...70 °C para baja temperatura
Temperatura ambiente	-40...70 °C entorno estándar -40...70 °C baja temperatura
Características ambientales	Entorno estándar Baja temperatura

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,100 cm
Paquete 1 Ancho	2,200 cm
Paquete 1 Longitud	17,000 cm
Paquete 1 Peso	23,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,675 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------