



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCY
Compatibilidad del producto	XCMD XCKT XCKP XCKD
Cabecal asociado	ZCE01 ZCE05
Movimiento cabecal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca rodillo retorno de resorte cerámica
Pistas	Sin pista
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Con

Entorno

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	1,6 cm
Paquete 1 Peso	27 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	58 cm
Paquete 2 Ancho	78 cm
Paquete 2 Longitud	110 cm
Paquete 2 Peso	270 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	2,49 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------