

### Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produktname	Argus
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Lasttyp	Glühlampe: 2000 W, AC Leuchtstoffröhre: 1200&nbsp;VA, AC Kapazitiv: : 10 A, 35 µF, AC Halogenlampe: 2000 W, AC
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010

### Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Schaltleistung in W	2000
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Anzahl des Ausgangsstrom	16 A
Schutzart	Unterkriechschutz
Einschaltdauer	8 Minuten
Art der Einstellung	Lichtempfindlichkeit einstellbar Zeitumstellung
Kontrolltyp	Kann dezentral gesteuert werden
Zeitverzögerung	1 s - 8 min
Einstellung der Lichtstärke	3...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...220 °
Erfassungsbereich	Vorne: 16 m Seitlich: 14 m
Material	PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante	Oberfläche
Montagehöhe	2,5 m

### Montage

Schutzart (IP)	IP55
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...25 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,300 cm
VPE 1 Breite	14,400 cm
VPE 1 Länge	18,100 cm
VPE 1 Gewicht	388,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm

VPE 2 Länge	40,300 cm
VPE 2 Gewicht	2,690 kg

## Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformatonen	<a href="#">Ja</a>
China RoHS-Verordnung	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Veröffentlichung von Umweltinformationen	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No