



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Merten HD
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose

### Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Montage des Produkts	Oberfläche
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Stifterde
Standardabweichung des Ausgangs	Französisch
Anzahl der Steckdosen	1
Abdeckungstyp	Klappdeckel Mit Verschluss
Bemessungsstrom	16 A
Anzahl der Reihen	1fach
Farbton	Hellgrau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Material	Thermoplastisch
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Beschriftung	Mit Label
Material	Thermoplastisch

### Montage

Normen	CEE 7
Schutzart (IP)	IP44

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,200 cm
VPE 1 Breite	7,200 cm
VPE 1 Länge	8,400 cm
VPE 1 Gewicht	120,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,900 cm
VPE 2 Breite	18,000 cm

VPE 2 Länge	37,900 cm
VPE 2 Gewicht	1,286 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,700 cm
VPE 3 Breite	33,700 cm
VPE 3 Länge	40,700 cm
VPE 3 Gewicht	8,176 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.