

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--------------|
| Baureihe | Merten |
| Ästhetischer Name | M-Pure |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Gehäusevariante | Einbau |
| Anzahl der Reihen | 2fach |
| Installationsrichtung | Horizontal/vertikal |
| Farbton | Schwarz (RAL 9005) |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
| Oberflächenbehandlung | Gemalt |
| Material | Thermoplastisch |
| Schutzart (IK) | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...50 °C |
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 163 mm |
| Tiefe | 12 mm |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,000 cm |
| VPE 1 Breite | 8,200 cm |
| VPE 1 Länge | 15,300 cm |
| VPE 1 Gewicht | 26,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 9,800 cm |
| VPE 2 Breite | 12,300 cm |
| VPE 2 Länge | 16,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 352,000 g |
| VPE 3 Art | CAR |
| VPE 3 Menge | 90 |
| VPE 3 Höhe | 19,900 cm |
| VPE 3 Breite | 30,500 cm |
| VPE 3 Länge | 40,400 cm |
| VPE 3 Gewicht | 3,556 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|--|--|
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| REACH frei von SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration |
| Giftiges Schwermetall frei | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Ausnahmeinformationen | Ja |
| China RoHS-Verordnung | RoHS-Erklärung Für China |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschaftsprofil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Rücknahme | No |
| Mindestprozentsatz an Recycling | 84 |