

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	M-Pure
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Reihen	4fach
Installationsrichtung	Horizontal/vertikal
Farbton	Schwarz (RAL 9005)
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Höhe	90 mm
Breite	306 mm
Tiefe	12 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	8,200 cm
VPE 1 Länge	29,600 cm
VPE 1 Gewicht	54,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	2,600 cm
VPE 2 Breite	9,300 cm
VPE 2 Länge	30,900 cm
VPE 2 Gewicht	134,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	44
VPE 3 Höhe	20,000 cm
VPE 3 Breite	30,500 cm
VPE 3 Länge	40,300 cm
VPE 3 Gewicht	3,370 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformatonen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Rücknahme	No
Mindestprozentsatz an Recycling	95