

Техническа спецификация за продукт Характеристики

5514100 Канал анодизиран INKA-217-2/72



Заглавна страница

Гама на продукта	Thorsman
Наименование на продукта	Thorsman INKA
Тип продукт или компонент	Internal corner
Цветови нюанс	Натурален
Количество в комплект	Комплект от 1 бр.

Допълнителни устройства

Материал за канали	Алуминий
Размер на канала	217 x 72 mm
Материал	Алуминий анодизиран
Дължина	200 mm
Височина	217 mm
Широчина	200 mm

Околна среда

Директиви	93/68/EEC - low voltage directive
Стандарти	EN 50085-1
Температура на околния въздух при работа	-20...60 C
Степен на защита IP	IP20

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,0 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	21,7 cm
Package 1 Weight	1,17 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	87,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	86,3 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------