

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# EZ9R62463

Дефектнотокова защита, Easy 9, 4P, 63A, 300 mA, тип AC



### Заглавна страница

Обхват	Easy9
Тип продукт или компонент	Дефектнотокова защита (RCCB)
Приложение на устройството	Защита
Poles	4P
Неутрална позиция	Ляво
[In] номинален ток	63 A
Тип мрежа	AC
Заземителна чувствителност	300 mA
Времетрае закъснение при защита от утечка	Мигновен
Клас защита от земна утечка	Тип AC
Номинален и създаден капацитет на прикъсване	630 A 400 V в съответствие с IEC 61008-1
Траен ток на късо съединение	6000 A

### Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
Честота на мрежата	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	400 V AC 50 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Палец
Тип монтаж	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
9 мм стъпка	8
Височина	81 mm
Широчина	72 mm
Дълбочина	73 mm
Механична издръжливост	10000 cycles
Електрическа устойчивост	4000 cycles
Свързване - клеморед	Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) 1...35 mm <sup>2</sup> твърд Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) 1...25 mm <sup>2</sup> гъвкав
Затягащ момент	3,5 N.m Отгоре или отдолу
Целева страна	Albania Kosovo Macedonia
Пазарен сегмент	Жилищни сгради





## Околна среда

Стандарти	IEC 61008-1
Степен на защита IP	IP20 IP40 (Модулна кутия)
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-2-30
Относителна влажност	95 % при 55 C
Температура на околния въздух при работа	-5...60 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	340 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9,577 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	216
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	88,616 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	 <a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 <a href="#">Yes</a>
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	 <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.