

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LVS04194 "PrismaSeT Linergy БОЛТ 8.8 CLASS M6X20 /5MM COPPER BAR"



Заглавна страница

Обхват	Linergy
Гама на продукта	Linergy
Тип продукт или компонент	Mounting hardware
Наименование на продукта	Linergy BW
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост на гамата	Linergy Linergy BW шинопровод PrismaSeT PrismaSeT G Табло PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Предоставено оборудване	1 гайка #N/A

Допълнителни устройства

Installation description	Floor-standing enclosure 600 mm Wall-mounted enclosure 600 mm Floor-standing duct 300 mm Wall-mounted duct 300 mm Квадратен Cubicle duct Floor-standing enclosure 850 mm
Проводник в съответствие с ISO	M6
Количество в комплект	Комплект от 20
Дължина	20 mm
Височина	20 mm
Цвят	Натурален
Нето тегло на продукта	0,224 kg

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	213,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,894 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.