

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MF20-24M

MF20 Butterfly Valve Actuator, Modulating, 2-10 VDC, 24 Vac/dc, 20 Nm, Non-Spring Return, IP54

Заглавна страница

Тип продукт или компонент	Задвижващо устройство
Actuator type	Electric
Actuator product series	MF20
Actuator model	MF20-24M T54 00
Предназначение на продуктите	Butterfly valves
Задвижващо устройство	Въртящ
Тип управление	C електрическо задвижване
Switch function	2 SPDT (по желание)
Rated supply voltage	24 V AC/DC
Обхват на аналоговия вход	2...10 V DC
Feedback signal	2...10 V DC
Консумация на енергия в W	2,5 W
Консумация на енергия в VA	5 VA AC
Консумация на енергия при задържане във W	0,4 W
Power loss return	Stay in place
Control signal	Proportional/modulating
Клас на електроизолация	Клас III
Затягащ момент	177 lb.in 20 N.m
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Leads and connections	Terminal block
Степен на защита IP	IP54
Температура на околния въздух при работа	0...50 C
Целева страна	Europe Asia Pacific. Australia.

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,8 cm
Package 1 Width	19,8 cm
Package 1 Length	15,2 cm
Package 1 Weight	1,3 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране