

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MTN2300-0344 Контакт Шуко, ICP+PiT TPb, безвинтово свързване 16 A, слонова кост



Заглавна страница

Име	M-Arc M-Plan glass M-Elegance System M M-Plan M-Star M-Smart
Представяне на устройството	Механизъм с централна плоча
Стандартно отклонение на изхода	Немски
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Допълнителна информация за контакт	C детска защита

Допълнителни устройства

Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Устройство за окабеляване	Вграден монтаж
Начин на монтаж	C винтове и щипки
Цветови нюанс	Бяло (RAL 1013)
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Номинален ток	16 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V




Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	74,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,200 cm
Package 2 Length	27,600 cm
Package 2 Weight	880,000 g

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	 Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------