

Техническа спецификация за продукт Характеристики

NSYEC451 Кабелен вход единичен 400x500 SF



Заглавна страница

Обхват	PanelSeT
Тип продукт или компонент	Плоча с кабелно уплътнение
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоари за управление на кабелите
Application	Многофункционален
Съвместимост на гамата	PanelSeT PanelSeT SF
Място на монтаж	Дъно на табло
Тип кабелно уплътнение	Стандартно
Кабелен вход	1 вход
Състав на устройството	Монтажни елементи 1 плоча самозагасващо полиуретаново залепващо уплътн. 15 x 25 mm
Количество в комплект	Комплект от 1 бр.
Материал	Поцинкована стомана

Допълнителни устройства

Височина	20 mm
Широчина	Номинален: 400 mm Полезно: 216 mm
Дълбочина	Номинален : 500 mm Реален : 244 mm
Дебелина	1,5 mm

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	35,500 cm
Package 1 Weight	1,492 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	40,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	162,000 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------