

Техническа спецификация за продукт Характеристики

NSYMPC156 Лицев панел 150x600

Заглавна страница

Обхват	PanelSeT
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за табло
Тип продукт или компонент	Панели/капази
Anwendung	Многофункционален
Съвместимост на гамата	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing	- H: 150 mm W: 600 mm
Място на монтаж	On chassis coupling set
Състав на устройството	Монтажни елементи 1 cover plate
Количество в комплект	Комплект от 1 бр.

Допълнителни устройства

Материал	Стомана
Цвят	Сив (RAL 7035)
Покритие	Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Начин на монтаж	Чрез винтове
Вид на предната плоча	Плътна
Височина	Номинален: 150 mm Реален: 149,5 mm
Широчина	Номинален: 600 mm Монтажни центрове: 478 mm Реален: 502 mm
Дълбочина	Реален : 12 mm

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	51,000 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	2,000 cm
Package 1 Weight	1,386 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	50,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	166,320 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------