

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## NSYS3X4320H Табло S3X 400X300X200 неръжд.316L



### Заглавна страница

Обхват	Spacial
Наименование на продукта	Spacial S3X
Enclosure type	Многофункционален
Category	Compact кутия
Nominal height	400 mm
Nominal width	300 mm
Nominal depth	200 mm
Product installation	Стенен монтаж
Състав на устройството	1 Тяло 1 Заклучване: Врата 1 Врата

### Допълнителни устройства

Вид основа	Single piece body, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Тип врата	Плътна
Брой врати	Преден панел: 1врата(и)
Страна на отваряне на вратата	Ревърсивен (120 °)
Тип брава	3 mm двойна блокировка
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Тип уплътнение	Без уплътнение
Достъп за работа	Преден
Сменяеми части	Врата С панти
Материал	Заклучване: Zamak Панта: Нераждаема стомана Тяло и врата: неръждаема стомана 316L
Покритие	Тяло и врата: Scotch-Brite® brushed Заклучване: chromium plated
Нето тегло на продукта	5,594 kg

### Околна среда

Стандарти	IEC 62208
Продуктови сертификати	CAN/CSA 22[RETURN]UL 508 тип A
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK10 в съответствие с IEC 62262
Екологични характеристики	Корозивен Специфична хигиена

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,000 cm
Package 1 Width	31,500 cm
Package 1 Length	41,500 cm
Package 1 Weight	5,594 kg

Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	64
Package 2 Height	181,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	371,000 kg

### Устойчивост на офертата

Състояние на green premium	Продукт Green Premium
REACH Регламент	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Yes
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Yes</a>
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------