

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

NSYSDGCR6

Spacial релса - номинална ширина: 600 mm



Заглавна страница

Обхват	PanelSeT
Тип продукт или компонент	Door cable-guide cross rail
Application	Многофункционален
Nominal dimensions of the housing	-
Място на монтаж	На рамката за подсилване на вратата
Съвместимост на гамата	PanelSeT SF, SM, SFX and SMX табла
Състав на устройството	Монтажни елементи 2 x напречни релси
Количество в комплект	Комплект от 1 бр.

Допълнителни устройства

Материал	Стомана
Покритие	Галванизирани
Корекция	Регулируема на височина на всеки 25 mm за на рамката за подсилване на вратата
Височина	30 mm
Широчина	Номинален: 600 mm Монтажни центрове: 450 mm
Дълбочина	13 mm

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	56,000 cm
Package 1 Weight	542,000 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	40,000 cm
Package 2 Width	37,500 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	18,970 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free	Yes

Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------